

Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	lekko załamane
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia