

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	PCLNR/L 2525M12
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
płytki podporowa	259031 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
Dźwigienka	259015 2
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
Seria	QuickTurn
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia k	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Dźwigienka Typ 2	259015 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
płytko podporowa Typ 2	259031 2