

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P12
śruba do płytki podporowej	259025 10
wielk. płytki	12 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
płytki podporowa	259031 2
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
długość główki L ₁	34 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zespół łap Typ 2

259035 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

płytki podporowe Typ 2

259031 2

śruba do płytki podporowej Typ 10

259025 10

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500