

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 320 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 320 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko załamane
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia