

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
płytki podporowa	259031 2
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P12
śrubado dźwigni	259018 2
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
płytko podporowa Typ 2	259031 2