

**Garant****CC.T 120408, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Klasa artykułu	21G

## Opis

CC.T 120408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 320 m/min

## Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 320 m/min
Warunki skrawania	lekko załamane
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM

Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia