

Garant**DCMT 11T302, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia