

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia