

**System odsysania, akumulatorowy, oznaczenie producenta: M12DE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Klasa artykułu	03L

Opis**Wykonanie:**

uniwersalny kompaktowy i lekki **akumulatorowy system wyciągowy** do młotów udarowych o \varnothing szyjki od 43 do 59 mm.

- **filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząstek kurzu**
- **blokowany ogranicznik głębokości ze skalą 120 mm**
- **układ elektroniczny REDLINK™**
- **położenia przełącznika: włącz. / wył. / automatyka, z 5-sekundowym opóźnieniem wyłączenia w celu całkowitego odessania**
- **możliwość zamontowania po prawej i lewej stronie maszyny**
- **akumulatory litowo-jonowe Red z układem nadzoru stanu poszczególnych ogniw i wskazaniami stanu naładowania.**

w dostawie::

Wraz z 1 × 12 V / 2,0 Ah Red akumulator litowo-jonowy, urządzenie ładujące. HD-Box (walizka systemowa), dodatkowy uchwyt, zamienny króciec zasysający, 3 adaptory do szyjki mocującej

wskazówka:

pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073814 / 3815 / 3816 i nr 073840. Warunki gwarancji producenta zob. str. 1470.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Napięcie akumulatorów: 12 V

pojemność akumulatora: 2 A·h

masa: 1,7 kg

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	M12 DE-201X
masa	1,7 kg
pojemność akumulatora	2 A·h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 22000 min ⁻¹
głębokość otworu	120 mm
Ø otworu	16 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów typ M1218FC	073840 M1218FC