

Garant**RC.X 1204, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1204 HB7140-1 Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RC.X 1204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia