

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Klasa artykułu	21T

## Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PCKNR/L 2525M12  
pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 33 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
płytko podporowa: 259031 2

## Opis techniczny

długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 2

płytką podporowa	259031 2
długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	75 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259100
płytką podporowa	259200
płytką podporowa Typ 2	259031 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2