

Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS

Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia