

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
płytko podporowa	259031 35
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	40 mm
Wielkość chwytu	32 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Dźwigienka	259015 12
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1606..
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P16
śrubado dźwigni	259018 11
zestaw kołków sprężystych	259047 4
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytką podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4