

**Garant****SCMT 120408, Gatunki: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Klasa artykułu	21G

## Opis

SCMT 120408 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,5 mm
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia