

Garant**TC.T 110202, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110202 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia