

**Garant**
**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PCSNR/L 2525M12  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 33 mm  
 długość całkowita L: 150 mm  
 płytki podporowa: 259031 2

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M12
Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 2
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
zestaw kołków sprężystych	259047 2

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259200
Dźwigienka	259000
płytki podporowa Typ 2	259031 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2