

**Garant****TC.T 110204, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Klasa artykułu	21G

## Opis

TC.T 110204 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia