

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
śrubado dźwigni	259018 13
Dźwigienka	259015 13
wielk. płytki	19 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
płytki podporowa	259031 36
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytką podporowa Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13