

**CNMG 120408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia