

**Garant****VC.T 160404, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 261372 HB7140-1 |
| GTIN             | 4045197819482   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

## Opis

VC.T 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

## Opis techniczny

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Łamacz wiórów                                | VS                             |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$    | 2,5 mm                         |
| promień naroża                               | 0,4 mm                         |
| Warunki skrawania                            | w niewielkim stopniu nieciągły |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm                   |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$     | 0,25 mm                        |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 260 m/min                 |

|   |  |
|---|--|
| Gatunek   | HB7140-1                               |
| Zastosowanie główne                                 | M                                      |
| posuw f   | 0,1 - 0,3 mm/obr,                      |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca                   |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VC.T 160404                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| tolerancja  | M                                      |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |