

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7140-1

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia