

**Garant**
**Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 10**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239740 10
GTIN	4045197596208
Klasa artykułu	23A

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością  $\varnothing$  chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

**wskazówka:**

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego  $\varnothing$ : 10 - 12,7 mm

pasują do  $\varnothing$  otworu podstawowego: 14 - 16,2 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 90 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 35 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_5$  h6: 16 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

**Opis techniczny**

pasują do $\varnothing$ otworu podstawowego	14 - 16,2 mm
$\varnothing$ chwytu $D_5$ h6	16 mm
pasuje do otworu przelotowego $\varnothing$	10 - 12,7 mm
Długość użyteczna $L_1$	35 mm
długość całkowita $L_{ges}$	90 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Seria	TopCut

chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem