

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 32/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 32/4
GTIN	4045197538383
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 28 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 26,5 mm

długość główki L_1 : 48 mm

szerokość chwytu: 32 mm

długość całkowita L: 170 mm

śruba: 279815 7 (TX30; 8 Nm)

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	28 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
długość główki L_1	48 mm
Szerokość skrawania W	4 mm

szerokość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279906
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7