

**Garant**
**Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 12**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239740 12
GTIN	4045197596215
Klasa artykułu	23A

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością  $\varnothing$  chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

**wskazówka:**

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego  $\varnothing$ : 12,71 - 17,2 mm

pasują do  $\varnothing$  otworu podstawowego: 16,21 - 21,2 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 100 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 47 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 16 mm

zalecany moment dokręcania: 10 Nm

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	47 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	16 mm
pasuje do otworu przelotowego $\varnothing$	12,71 - 17,2 mm
pasują do $\varnothing$ otworu podstawowego	16,21 - 21,2 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
zalecany moment dokręcania	10 Nm
Seria	TopCut

chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem