

Garant**WCHX 090304, Typ: SM**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268488 SM
GTIN	4045197470782
Klasa artykułu	21K

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 18.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 18 mm

Gatunek: HB7120

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 220 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 110 - 140 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 220 m/min
Zastosowanie główne	P
typ	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	110 - 140 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
promień naroża	0,5 mm
Gatunek	HB7120
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 090304
liczba wymian/ostrzy	3
pasuje do Ø narzędzia D _c	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia