

**Garant****Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 INOX otwór przelotowy, TiAlN, Ø nomin. D: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239730 21
GTIN	4045197576088
Klasa artykułu	23A

**Opis****Wykonanie:**

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami **szlifowany na gotowo, tolerancja IT7**. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.

**Bicie systemowe  $\leq 5 \mu\text{m}$  (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.**

z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

**Zastosowanie:**

**do otworów przelotowych.**

Do rozwiercania HPC/HSC.

**wskazówka:**

**Całkowita długość robocza** =  $L_1$  (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239735).

Dopasowany klucz mocujący nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego nr 219986.

Pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Semi-Standard: tak

Wielkość uchwytu: 16 mm

długość ostrza  $l_1$ : 14 mm

długość głowki l: 26 mm

Liczba ostrzy Z: 8

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,4 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nomin. D	21 mm
długość główki l	26 mm
Wielkość uchwytu	16 mm
Liczba ostrzy Z	8
długość ostrza l <sub>1</sub>	14 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/obr,
rozwartość klucza	13 mm
Semi-Standard	tak
Seria	TopCut
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	tak
odpowiednie uchwyt	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania