

**Garant**
**Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W:  
12/3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Klasa artykułu	21W

**Opis**
**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 6,5xw

**wskazówka:**

Maks. wymiar  $\varnothing$  = ograniczona  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem.

Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

chłodzenie wewnętrzne: nie

$\varnothing$  maks.: 40 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 20 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 12 mm

długość główki  $L_1$ : 35 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

**Opis techniczny**

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	20 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość główki $L_1$	35 mm

szerokość chwytu	12 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
długość całkowita L	150 mm
Ø maks.	40 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4