

Garant**Oprawki przecinaków tokarskich, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W:
25/3L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273761 25/3L
GTIN	4045197643841
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 12,5xw (**głębokość wcinania do 37,5 mm**)

wskazówka:

Maks. wymiar \varnothing = ograniczona \varnothing obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.
Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem.
Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

chłodzenie wewnętrzne: nie

\varnothing maks.: 75 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 37,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 26,5 mm

długość główki L_1 : 54 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 150 mm

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
szerokość chwytu	25 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)

długość główki L_1	54 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	37,5 mm
długość całkowita L	150 mm
Ø maks.	75 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6