

**WCHX 070304, typ: SM****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268484 SM
GTIN	4045197470669
Klasa artykułu	21K

**Opis****Pasuje do :**

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 15.

pasują do Ø narzędzia D: 15 mm

Gatunek: HB7120

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 220 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 110 - 140 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	110 - 140 m/min
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 220 m/min
typ	SM
Gatunek	HB7120
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 070304
pasują do Ø narzędzia D	15 mm