

**CNMG 120408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia