



Przecinaki, wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W: 32/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273780 32/4
GTIN	4045197607904
Klasa artykułu	21W

Opis

Pasuje do :

Uchwyt nr 273986–273992
albo nr 319132–319133 (uchwyt VDI).

wskazówka:

klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie. Od 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze wchodzi w kontakt z materiałem. Może przy tym dojść do powstania rowków. W razie potrzeby zamówić płytki jednoostrzowe nr 27 3656-27 3670.

chłodzenie wewnętrzne: false

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 110 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h ₅	32 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	110 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
wysokość h ₁	25 mm
długość całkowita L _{całk.}	150 mm
Seria	Noże
chłodzenie wewnętrzne	false

rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie