



## Głowice do szybkowymiennych imaków nożowych, Typ: AA



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 318000 AA     |
| GTIN             | 4045197315687 |
| Klasa artykułu   | 36A           |

### Opis

#### Zastosowanie:

Głowicę imaka nożowego należy ustawić płasko szlifowaną powierzchnią podstawy na możliwie płaskim suporcie i zamocować. Uprzednio należy odpowiednio wytoczyć otwór tarczy centrującej. Ustawianie przeprowadza się za pomocą wytaczaka zamocowanego w uchwycie, ustawionego pod odpowiednim kątem w stosunku do tarczy. Następnie należy ustawić wskazówkę tarczy kątovej na zero i dociągnąć śrubę mocującą. W przypadku toczenia dokładnego lub zgrubnego zaleca się zabezpieczyć kołek 2 kołkami ustalającymi. Wykonano przewidziane do tego celu otwory.

#### w dostawie::

W zestawie 1 dźwignia mimośrodowa do nr 318000, 1 klucz do mocowania do nr 318100; 318200.

#### wskazówka:

Głowica uchwytu i uchwyt typ E dostępne na zamówienie.

Wykonanie oraz dalsze zastosowanie zob. tabela na stronie 896.

maks. moc napędu tokarki: 1,104 kW

maksymalna szerokość sań SB: 80 mm

maksymalna wysokość noża h: 12 mm

Ø otworu głowicy: 13 mm

Ø otworu w płytce centrującej: 10 mm

szerokość: 70 mm

## Opis techniczny

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| typ                           | AA                           |
| szerokość                     | 70 mm                        |
| maksymalna szerokość sań SB   | 80 mm                        |
| Ø otworu głowicy              | 13 mm                        |
| maksymalny wysięg A           | 30 mm                        |
| maksymalna wysokość noża h    | 12 mm                        |
| wysokość                      | 37 mm                        |
| Ø otworu w płytce centrującej | 10 mm                        |
| maks. moc napędu tokarki      | 1,104 kW                     |
| Rodzaj produktu               | Akcesoria do imaków nożowych |

---

## Akcesoria

|   |                |
|---|----------------|
| Szybkowymienne imaki do wytaczaków Typ AA           | 318200 AA      |
| Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ AA12/50 | 318100 AA12/50 |