



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z trzpieniem gwintowanym, neodymowe, Ø: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085937 22
GTIN	4069515000000
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko siłę przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

Opis techniczny

gwint	M4
wysokość z gwintem	12,5 mm
Ø	22 mm
nominalna siła przyczepności	50 N
Materiał powierzchni	gumowane
wysokość	6 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe

Karta danych

Rodzaj produktu

Magnes płaski