


**Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym, Typ: C50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318300 C50
GTIN	4045197316189
Klasa artykułu	36A

**Opis****Wykonanie:**

Z ustalającą śrubą do regulacji wysokości oraz dwiema śrubami mocującymi.

**Zastosowanie:**

Do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a nr 318400 oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków nr 318500.

pasuje do nr 318000: C

Ø otworu: 50 mm

długość: 160 mm

**Opis techniczny**

typ	C50
Ø otworu	50 mm
pasuje do nr 318000	C
długość	160 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

---

**Akcesoria**

Wytaczaki bez noży i uchwytów Ø 50 mm

318500 50

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych  
Typ C3

318400 C3

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych  
Typ C4

318400 C4