



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną, neodymowe, Ø: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085938 22
GTIN	4069515000048
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko siłę przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	50 N
Materiał powierzchni	gumowane
wysokość z gwintem	11 mm
Tuleja gwintowana	tak
wysokość	6 mm
Ø	22 mm

Karta danych

gwint	M4
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085938-22>