



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z trzpieniem gwintowanym, neodymowe, Ø: 88mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085937 88
GTIN	4069515000031
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

Opis techniczny

wysokość z gwintem	23,5 mm
gwint	M8
Ø	88 mm
wysokość	8,5 mm
Materiał powierzchni	gumowane
nominalna siła przyczepności	420 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe

Karta danych

Rodzaj produktu

Magnes płaski