



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną płaskie, neodymowe, Ø: 66mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085939 66
GTIN	4069515000093
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	180 N
wysokość	8,5 mm
wysokość z gwintem	8,5 mm
gwint	M5
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe

Rodzaj produktu

Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085939-66>
