



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną, neodymowe, Ø: 88mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085938 88
GTIN	4069515000062
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko siłę przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

gwint	M8
wysokość z gwintem	17 mm
nominalna siła przyczepności	420 N
Materiał powierzchni	gumowane
wysokość	8,5 mm
Ø	88 mm

Karta danych

Tuleja gwintowana	tak
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski