

**Urządzenia do opisywania, Typ: LM640CB****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 085500 LM640CB |
| GTIN             | 3026982021045  |
| Klasa artykułu   | 08U            |

**Opis****Wykonanie:**

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. Łatwe opisywanie w podróży. Zaawansowane, kompaktowe i wszechstronne urządzenie do opisywania. LabelManager Executive 640 CB nadaje się zarówno do standardowych taśm D1, jak i wysokowydajnych taśm o szerokości od 6 mm do 24 mm, które są dostępne w różnych kolorach i wzorach. Poczuj komfort opisywania w podróży dzięki LabelManager Executive 640 CB. Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania oraz kompaktowa konstrukcja tego urządzenia opracowanego z myślą o mobilnych profesjonalistach umożliwiają łatwe tworzenie etykiet – gdziekolwiek jesteś. Strukturalny uchwyt zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania i odzwierciedla nasze zaangażowanie w doskonałą ergonomię. Dzięki ekranowi o wysokiej rozdzielczości zapewniającemu niezrównaną czytelność oraz intuicyjnej i przejrzystej nawigacji w menu LabelManager Executive 640 CB wyznacza nowy standard tworzenia i modyfikacji etykiet. Ponadto przyjazna dla użytkownika obsługa modelu LabelManager Executive 640 CB oraz podwójne opcje łączności, takie jak technologia Bluetooth Low Energy-Technologie oraz USB-C, umożliwiają przechowywanie praktycznie nieograniczonej\* liczby spersonalizowanych etykiet za pośrednictwem aplikacji mobilnych i komputerowych DYMO, co uprawnia przepływ pracy i eliminuje konieczność podłączania urządzenia. Niezależnie od tego, czy w swoim

miejsu pracy zajmujesz się organizacją czy działaniem, LabelManager Executive 640 CB zapewnia niezrównaną wydajność i precyzję podczas wykonywania zadań związanych z opisywaniem. Urządzenie jest kompatybilne ze standardowymi i wysokowydajnymi taśmami D1 o szerokości od 6 mm do 24 mm. Łatwa mobilność dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu z możliwością ładowania. Oszczędzająca miejsce konstrukcja o niewielkich wymiarach oraz teksturowana powierzchnia zapewniają ergonomiczny chwyt. Duży kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (240 × 320 pikseli) zapewnia niezrównaną czytelność. Podwójna łączność za pośrednictwem technologii USB-C i Bluetooth Low Energy eliminuje konieczność podłączania urządzeń. Praktycznie nieograniczona\* pojemność pamięci etykiet dzięki aplikacji DYMO LabelManager Executive Connect oraz oprogramowania DYMO Connect for Desktop. Bezpośredni dostęp do aplikacji DYMO LabelManager Executive Connect oraz oprogramowania DYMO Connect for Desktop. Bezpośrednia kompatybilność z wieloma urządzeniami (PC, Mac, smartfony i tablety) oraz systemami operacyjnymi (Android/iOS). Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, umożliwia również drukowanie grafiki, kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi. Port USB-C i Bluetooth.

Cecha szcz.:

Data i godzina, serializacja (numerowanie automatyczne), kod kreskowy (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatyczne wyłączanie, druk w pionie, druk lustrzany, podgląd, wyświetlacz WYSIWYG, powiększanie, kod QR za pośrednictwem podłączonego oprogramowania. Style czcionek: normalny, pogrubiony, kursywa, kontur, cień, pogrubiony + kursywa oraz ich kombinacje z podkreśleniem. Rozmiary czcionek: 8 pt, 10 pt, 12 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 32 pt, 40 pt, 46 pt. maks. liczba linii drukowanych: 5 System drukowania: Metoda termotransferowa. Rozdzielczość: 180 dpi Języki: Czeski, duński, niemiecki, estoński, angielski, hiszpański, francuski, włoski, łotewski, litewski, węgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, fiński, szwedzki, turecki

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni. w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi. Urządzenie etykietujące LabelManager 1 × standardowa taśma D1 Akumulator z możliwością ponownego ładowania Kabel USB-C (USB-C do USB-C) Skrócona instrukcja

wskazówka:

Możliwość ustawienia różnych wersji językowych. Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.

## Opis techniczny

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ilość wersów tekstu    | 5                       |
| liczba stylów czcionki | 12                      |
| rodzaj akumulatora     | litowo-jonowy           |
| zasilanie energią      | Zasilanie akumulatorowe |

## Karta danych

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| oznaczenie producenta      | LabelManager™ Executive 640 CB |
| wysokość                   | 75 mm                          |
| szerokość                  | 150 mm                         |
| cechy szczególne           | Bluetooth                      |
| cechy szczególne           | USB-C                          |
| długość                    | 185 mm                         |
| wersja odcinaka taśmy      | automatyczne                   |
| klawiatura                 | QWERTZ                         |
| liczba wielk. czcionki     | 9                              |
| odpowiednia kaseta z taśmą | D1                             |
| szerokość taśmy            | od 6 do 24 mm                  |
| masa z akumulatorkiem      | 695 g                          |
| Rodzaj produktu            | Urządzenia do opisywania       |