



Uchwyt KOMET Reamax® TS DAH® Zero chwyt walcowy, krótkie, dla Ø głowicy do rozwierania D: 18-19,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239930 18-19,99
GTIN	4047109229372
Klasa artykułu	27E

Opis

Wykonanie:

dostarczany uchwyt jest wstępnie zmontowany i wyregulowany na dokładność ruchu obrotowego <0,005 mm. Do obróbki z dokładnością ruchu obrotowego 3 µm, większa trwałość narzędzi i lepsza powtarzalność procesu obróbki.

Pasuje do :

Głowice do rozwierania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.

Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 80 mm

długość całkowita L_{ges}: 145 mm

dł. całkowita L₁: 50 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 1

klucze widlaste nr 239901: SW5

Opis techniczny

dł. całkowita L ₁	50 mm
Klucz do obsługi nr 239902	8IP (1,5Nm)
długość całkowita L _{ges}	145 mm
Sworznie dociągające nr 239900	1
klucze widlaste nr 239901	SW5

dla \varnothing głowicy do rozwiercania D	18 - 19,99 mm
długość wysięgu A	80 mm
\varnothing chwytu D _s h6	20 mm
wykonanie chwytu	krótkie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Aksesoria

klucz do sworzni dociągających napęd SW5	239901 SW5
sworznie dociągające Typ 1	239900 1