

**EWS****Oprawki do głowic VARIA VX3, VX3,  $\varnothing$  trzpienia d1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319835 16
GTIN	2050001743534
Klasa artykułu	33E

**Opis****Wykonanie:**

**VX** - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

**Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.**

**Zalety:**

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

**Zastosowanie:**

<B>Z wpustem. </B>Do frezów z rowkami podłużnymi i poprzecznymi.

**wskazówka:**

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Chłodzenie wewnętrzne na zamówienie.

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 25 mm

szerokość kołnierza L<sub>5</sub>: 4 mm

**Opis techniczny**

Ø trzpienia $d_1$	16 mm
Długość trzpienia frezarskiego $L_4$	25 mm
szerokość kołnierza $L_5$	4 mm
adapter	VX3
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów