

**Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 5×D, Ø D: 25,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236602 25,5
GTIN	4047109181434
Klasa artykułu	24P

**Opis****Wykonanie:**

- **wysoka wydajności długa trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnej obróbce powierzchni**
- **bardzo dobre utrzymywanie wymiaru nawet w trudnych warunkach wiercenia**
- **niższe koszty magazynowania dzięki identycznym płytkom skrawającym wewnętrznym i zewnętrznym.**

**tolerancja wiercenia:** ØD - 0,1 / + 0,35

**Zastosowanie:**

- **W ekstremalnych sytuacjach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605 – 236610.

**w dostawie::**

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

**Przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

**wskazówka:**

Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.

do Ø calowej: 1 cal

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 151 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 080308 24-...

śruby mocujące: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080308 24-...
śruby mocujące	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	130 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	151 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	60 mm
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	25,5
do Ø calowej	1 cal
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP1	239652 8IP1
	211750 1,3

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe  
nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-  
Plus® 8IP

674252 8IP