

Garant GRIDLINE

Szafa pionowa ze ścianką perforowaną szerokość 40G z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942121 2000
GTIN	4069515001045
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe ze ściankami perforowanymi z wysuwanymi modułami na prowadnicach i drzwiami skrzydłowymi, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Z wolnonośnymi pionowymi modułami wysuwanymi, □ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 25 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych. Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg.

Szafa podzielona centralnie, □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix. Powierzchnia użytkowa z obu stron na pionowy moduł wysuwany 1,54 m².

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy i moduły wysuwane – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo.

wskazówka:

Odpowiednie akcesoria, jak haki i uchwyty GARANT easyFix, itp. można znaleźć w grupie 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	456 mm
masa	132 kg
Wersja	Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1692 mm
szerokość w G	40
Nośność półki pionowej	80 kg
szerokość	1000 mm
Liczba półek	5
liczba półek pionowych	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rodzaj produktu	Szafa pionowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942121-2000>