



Aparaty do gwintowania z wielozakresowymi tulejkami zaciskowymi Rubber Flex, Typ: M1,4-7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Klasa artykułu	35D

Opis

Wykonanie:

- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.
- **Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.**

Wielkości M3–M12 oraz M10–M30 z podwójnym mocowaniem.

Objaśnienie:

Nakrętka do dokł. regulacji głębokości gwintu, $\pm 0,1$ mm

Zastosowanie:

- nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
- bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.
- mocowanie w obrotowym wrzecionie.

w dostawie::

Wraz z ramieniem trzymającym, a w nr 333500 także 2 szczękami mocującymi wielozakresowymi (Rubber-Flex), 2 klucz płaski i 1 wkrętak do śrub sześciokątnych odpowiednio do aparatu!

Wyp. dodatkowe:

Wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber Flex) nr 333640, zamienne elementy mocujące nr 333630, patrz lista części zamiennych.

wskazówka:

Odpowiednie chwytły stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M1,4-7

zakres Ø 1. tulejki zaciskowej: 2,5 - 4,5 mm

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej: 4,5 - 6,5 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 1400 min⁻¹

wielkość posuwu automatycznego: 10 mm

długość całkowita: 131 mm

Opis techniczny

wielkość posuwu automatycznego	10 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	1400 min ⁻¹
zakres Ø 2. tulejki zaciskowej	4,5 - 6,5 mm
długość całkowita	131 mm
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 12
masa	0,8 kg
zakres Ø 1. tulejki zaciskowej	2,5 - 4,5 mm
w zakresie	M1,4-7
Ø korpusu	52 mm
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 4,5-6,5 mm	333640 4,5-6,5
------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 2,5-4,5 mm	333640 2,5-4,5
------------------------------------------------------------------------------------	----------------