



Aparat do gwintowania z końcówkami szybkowymiennymi, Typ: M5-20



Dane zamówienia

Numer katalogowy 333600 M5-20

GTIN 4045197312723

Klasa artykułu 35D

Opis

Wykonanie:

- Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.
- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.

Zastosowanie:

- mocowanie w obrotowym wrzecionie.
- nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
- bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.

w dostawie::

Rączka do mocowania, a przy nr 333500 również 2 wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber-Flex), 2 klucze płaskie oraz 1 klucz trzypiętowy 6-kątny, w zależności od aparatu!

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymiennie nr 335420 – 335640.

Zapassowe urządzenie mocujące, nr 333630 (patrz lista części zamiennych).

wskazówka:

Odpowiednie chwytty stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M5-20

zakres Ø 1. tulejki zaciskowej: 4,5 - 10 mm

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej: 10 - 16 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 750 min⁻¹

wielkość posuwu automatycznego: 22 mm

długość całkowita: 244 mm

Opis techniczny

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej	10 - 16 mm
wielkość posuwu automatycznego	22 mm
długość całkowita	244 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	750 min ⁻¹
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 22
Ø korpusu	85 mm
masa	3,7 kg
w zakresie	M5-20
zakres Ø 1. tulejki zaciskowej	4,5 - 10 mm
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna MK / stożek uchwytu wiertarskiego 2/22	342600 2/22
Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna MK / stożek uchwytu wiertarskiego 3/22	342600 3/22
Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK MK / stożek uchwytu wiertarskiego 3/22	342500 3/22
Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna MK / stożek uchwytu wiertarskiego 5/22	342600 5/22
	342600 4/22

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna
MK / stożek uchwyty wiertarskiego 4/22

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK MK / stożek uchwyty
wiertarskiego 2/22

342500 2/22