

**CNMG 120412 Wiper, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250215 CA510
GTIN	4960664696987
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120412 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WQ
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA510

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia