

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335440 22
GTIN	4045197335944
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

**Zastosowanie:**

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 68 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 14 mm

chwyt kwadratowy: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu gwintownika	22 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	18 mm
Zakres gwintownika	M14-33
Ø zewn. D	68 mm
ø chwytu d	48 mm
długość przyłącza L	55,5 mm
długość wysięgu H	14 mm