

HOLEX®
CNMG 160608 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 160608 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 1 - 6 mm

posuw f : 0,05 - 0,55 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw f	0,05 - 0,55 mm/obr,
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania a_p	1 - 6 mm

Gatunek	HBX130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,