



Oprawki narzędziowe eco, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319111 40
GTIN	4045197523754
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT eco - do zastosowania z normalnymi oprawkami, przecinaków tokarskich

GARANT eco - System nr 273830 - 273891 i uchwytami podstawowymi **GARANT eco** do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Opis techniczny

h ₆	48 mm
----------------	-------

h_1	25 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h_5	32,5 mm
Ø chwytu dD_1	40 mm
h_2	34 mm
b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm