

**Garant****Oprawki narzędziowe eco, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319101 40
GTIN	4045197523723
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT eco - do zastosowania z normalnymi oprawkami, przecinaków tokarskich****GARANT eco - Systemnr 273830 - 273891 i uchwytami podstawowymi GARANT eco do przecinania nr 273651.****Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Kształt: C

h<sub>1</sub>: 25 mmh<sub>2</sub>: 34 mmb<sub>1</sub>: 85 mmb<sub>2</sub>: 42,5 mmSzerokość chwytu b<sub>3</sub>: 20,5 mmh<sub>5</sub>: 32,5 mm**Opis techniczny**

Ø chwytu $dD_1$	40 mm
$h_5$	32,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Szerokość chwytu $b_3$	20,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$h_6$	48 mm
$h_1$	25 mm
$b_2$	42,5 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI